


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGF030ZDSFKPK

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	13 x 13 x 44
Υλικό κατασκευής	PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ZnAl/Ni

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E11158



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGF030ZDSFKPK

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Τεχνική διαπέρασης μόνωσης: 0,14...0,34 mm²; Μόνωση κλώνου: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Θήκη καλωδίου: Ø 4...5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: ZnAl/Ni



Σύνδεση

