
E11189

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGG040--S0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας		III
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 65
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	8 x 8 x 31
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU




E11189

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGG040--S0005A03

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό