



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF040MSS0002H04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC153

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Εφαρμογή

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                 |

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | < 60 AC / < 75 DC |
| Βαθμός προστασίας              | III               |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3                 |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 68    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Υλικό κατασκευής             | PUR                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF040MSS0002H04

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm



### Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | μαύρο            |
| BU = | Καφέ             |
| WH = | Μπλε             |
|      | Λευκό            |