


Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC050

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]

2

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

6

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

81,6



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4
Σχεδίαση κονέκτορα	M8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



E11216



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

