


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

63

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Υ


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας A

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας B

Καλώδιο: 0,15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E11228



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C

Καλώδιο: 0,15 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

