


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

AVDAA031--S0020A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα
	Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας


AVDAA031--S0020A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 20 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN/YE =	Μπλε
	πράσινο/κίτρινο