


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGR040PLS0002H



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

9,6...30 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

106,5

Διαστάσεις

[mm]

30 x 30 x 68

Υλικό κατασκευής

Hytrel G-4774

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

Hytrel G-4774

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Hytrel G-4774

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGR040PLS0002H

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο; 4 x 0,5 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x Τύπου μπαγιονέ, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Hytrel G-4774; Κλείδωμα: Hytrel G-4774

**Σύνδεση**

BK =	Χρώματα κλώνων :
GN =	μαύρο
VT =	Πράσινο
YE =	Μωβ
	Κίτρινο