


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	Μέτρηση ρεύματος
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	< 24 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	85
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα Πεδίο για ετικέτα
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

