


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 45 AC / < 70 DC
------------------	-----	-------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	19,6
Σπείρωμα εγκατάστασης		M20
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα**

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό