




Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)




Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 125 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	27,3
Διαστάσεις	[mm]	18 x 18 x 19
Σπείρωμα εγκατάστασης		M20
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

**Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα**

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: ...0,6 Nm;
Σπείρωμα M20 Ροπή σύσφιξης: ...2 Nm

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο