


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080VAS0015E08

Στα καλώδια με 8-πολικό κονέκτορα, τα χρώματα των κλώνων δεν είναι τυποποιημένα.
Παρακαλούμε ελέγξτε την καλωδίωση του αισθητήρα και του κονέκτορα (δείτε τεχνικό φυλλάδιο).



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Βαθμός προστασίας

IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

929

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 46

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH080VAS0015E08

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 15 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Χρώματα κατά DIN EN 60947-5-2

Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
OG =	Πορτοκαλί
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό