


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A καλώδιο εισόδου Γκρι
C - B καλώδιο octavis μαύρο



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...30 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

65

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης

2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,25 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση




Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - \$Stecker

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,25 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

