


Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

1342

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 47,3

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PVC, Πράσινο, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

