


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH080MSS0005H08



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	313,7
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα


ASTGH080MSS0005H08

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Χρώματα κατά DIN EN 60947-5-2

Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
OG =	Πορτοκαλί
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό