


Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Με αντικολητική επίστρωση

Σχεδίαση

Με σταθερό τερματισμό

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

34,9

Οδηγία εγκατάστασης

Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων); λόγω του ορειχάλκινου υλικού, ενδέχεται να προκύψουν μειώσεις του εύρους αρνητικής αίσθησης (μειωμένο εύρος ανίχνευσης)

Διαστάσεις

[mm]

M16 x 1

Περιγραφή σπειρώματος

M16 x 1

Εσωτερική διάμετρος

[mm]

12

Υλικό κατασκευής

Ορείχαλκος Με αντικολητική επίστρωση;
Παξιμάδια: Ορείχαλκος Με αντικολητική επίστρωση

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

3; (παξιμάδια στερέωσης: 10)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Παξιμάδια: 2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Διαγράμματα και γραφήματα

Εγκατάσταση

