**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC/DC

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

10,7

Διαστάσεις

[mm]

12 x 12 x 45

Υλικό κατασκευής

PBT; PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

5

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E12463



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOGF030MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: 0,14...0,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 3,5...5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: 5; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

