


Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...70

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 20; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

367,2

Υλικό κατασκευής

TPU / PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA / TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; 2 x 2 x 0,38 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU

