




Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Εφαρμογή	
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
Σχεδίαση	καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D
Εφαρμογή	Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 20; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας)
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	702,5
Υλικό κατασκευής	TPU / PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA / TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; 2 x 2 x 0,38 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU

