


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGD040ZDS0050H04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίηση T

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

5233,5

Διαστάσεις

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Υλικό κατασκευής

PP

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας



1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGD040ZDS0050H04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 50 m, PUR, μαύρο, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: T; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

BK = Χρώματα κλώνων :
μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό