


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN





Εφαρμογή	
Εφαρμογή	NAMUR
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	< 15 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	52
Υλικό κατασκευής	TPU; PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU / PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα Πεδίο για ετικέτα
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Για χρήση σε ζώνη 0, ομάδα IIB ή IIC, ο χρήστης πρέπει να αποφύγει αυξημένη ηλεκτροστατικά φορτισμένη επικάλυψη στους κονέκτορες.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Μπλε, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Σύνδεση****Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

