


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGN040ZDS0002L04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC/DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

151,5

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 47,3

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGN040ZDS0002L04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

**Σύνδεση**

BU =	Χρώματα κλώνων :
OG =	Μπλε
WH =	Πορτοκαλί
YE =	Λευκό
	Κίτρινο