


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH040ZDS0005H04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC/DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

349,2

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 47,3

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), Πράσινο, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

E12511




Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH040ZDS0005H04



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BU =	Μπλε
OG =	Πορτοκαλί
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο