


Κονέκτορας Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder



Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -10...60

Βαθμός προστασίας IP 20

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 10,4

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακροδέκτες μετατόπισης μόνωσης: 0,34 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες



E12514



Κονέκτορας Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder

Σύνδεση

