


Διανομέας Υ

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

60 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

37,1

Υλικό κατασκευής

PUR μαύρο

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR, Χωρίς αλογόνο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Διανομέας Υ

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR, Χωρίς αλογόνο; Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR, Χωρίς αλογόνο; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

