


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGS030PLS0005H03



CE

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	8...32 DC
Βαθμός προστασίας	III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας	IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	154
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGS030PLS0005H03

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επινικελωμένος



Σύνδεση



BK = Χρώματα κλώνων :
μαύρο
BN = Καφέ
RD = Κόκκινο