


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

12...24 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Θερμοκρασία περιβάλλοντος  
(κινούμενο)

[°C]

-30...70

Βαθμός προστασίας

IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

173,7

Υλικό μορφοποιημένου  
σώματος

PA

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 6,4 mm; συνεστραμμένο; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Επαφές: επινικελωμένος



## Σύνδεση

