




Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα

ADOGX060--A005E06



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	12...24 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...100
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-40...100
Βαθμός προστασίας		IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	576,5
Υλικό κατασκευής		PBT
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με AMP κονέκτορα


ADOGX060--A005E06

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :
BN = Καφέ
RD = Κόκκινο
WH = Λευκό

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας AMP, ίσιες; Επαφές: επινικελωμένος