


Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	38,9
Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου





Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό