




Καλωδιώσιμος θηλυκός κονέκτορας AMP

SDOGV060--AFKCR



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	12...24 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...100
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-40...100
Βαθμός προστασίας		IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	14
Διαστάσεις	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Υλικό κατασκευής		περίβλημα θηλυκού βύσματος: PBT; Επαφές: επικάσιτερωμένο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		τάπα: 6
		στεγάνωση των επιμέρους κλώνων: 2 x 0,5 mm ²
		στεγάνωση των επιμέρους κλώνων: 4 x 2,5 mm ²
		ακροδέκτες τύπου Crimp: 6
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 2 x 0,5 mm ²		

E12582




Καλωδιώσιμος θηλυκός κονέκτορας AMP

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Σύνδεση



Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας AMP, ίσιες; Επαφές: επικασσιτερωμένο