


## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGS060--AFKCR



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

8...32 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

4; (...40 °C)

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

15,1

Υλικό κατασκευής

Ορείχαλκος επνικελωμένος; PA

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

# E12583



## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGS060--AFKCR

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

6 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



### Σύνδεση

