


E12613



Καλώδιο σύνδεσης

ASTGH030MSS00,5H03



CE

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

30,5

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Παξιμάδι ασφάλισης: Ορείχαλκος επινικελωμένος

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

0,6...1,5

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

ASTGH030MSS00,5H03


Ηλεκτρική συνδεσμολογία



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

