


Γωνία στερέωσης

VALVE BRACKET 30-50MM



Εφαρμογή

Σχεδίαση

για μηχανικές διασυνδέσεις σε πνευματικούς ενεργοποιητές VDI / VDE 3845

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	454,5
Απόσταση οπών για στήριγμα συναρμολόγησης		80 x 30 / 130 x 30 mm
Ύψος άξονα για οδηγό βαλβίδας		30 / 40 / 50 mm
Κατάλληλη για άξονες με διάμετρο	[mm]	> 38
Υλικό κατασκευής		Γωνία στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Αντάπτορας στερέωσης άξονα: Αλουμίνιο

E12628



Γωνία στερέωσης

VALVE BRACKET 30-50MM

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M6 x 45, Ανοξείδωτος χάλυβας

βίδες άλεν: 8 x M5 x 8, Ανοξείδωτος χάλυβας

Εξαγωνικά παξιμάδια: 8 x M5, Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ