


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGX050MSS0002H05



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

63 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

16

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

458,9

Διαστάσεις

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Υλικό κατασκευής

PP

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGX050MSS0002H05

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY