


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίησης L

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

64 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

16

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

104,2

Υλικό κατασκευής

PP

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPE

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,25 m, PUR, μαύρο, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - 2****Σύνδεση****Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: TPE; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

