




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGX050ZDSFKPG



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση		Κωδικοποίησης L
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 63 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	16
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	53,2
Διαστάσεις	[mm]	20 x 20 x 58
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGX050ZDSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογίακλέμες με βίδα: 1,5...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 8...13 mm; μεγ. 1,5 με τερματικούς ακροδέκτες**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες

**Σύνδεση**