


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGX050ZDSFKPG


Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

Κωδικοποίησης L

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 63 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

16

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

43,05

Διαστάσεις

[mm]

Ø 25 / L = 76

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGX050ZDSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: 1,5...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 8...13 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: L; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

