




Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Με αντικολλητική επίστρωση

Σχεδίαση

Με σταθερό τερματισμό

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

28,25

Οδηγία εγκατάστασης

Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων)

Διαστάσεις

[mm]

M12 x 1 / L = 28

Περιγραφή σπειρώματος

M12 x 1

Εσωτερική διάμετρος

[mm]

8

Υλικό κατασκευής

χάλυβα γαλβανισμένο; Με αντικολλητική επίστρωση; παξιμάδια στερέωσης: χάλυβα γαλβανισμένο; Με αντικολλητική επίστρωση

Ροπή σύσφιξης

[Nm]

5; (παξιμάδια στερέωσης: 10)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Παξιμάδια: 2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Διαγράμματα και γραφήματα

Εγκατάσταση

