




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

AD0GB050ZDS0005B05



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 400 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	5
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	390
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελαχ. 7,5 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E12773



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGB050ZDS0005B05

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH