




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGB050ZDSFKPG



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 400 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	9
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	48,808
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA; PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Υλικό στεγάνωσης		NBR
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E12774



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGB050ZDSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PA; PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Τσιμούχα: NBR; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

