E12776

Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGB050ZDSFKPG



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	9
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	54,7
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Η ακίδα 4 προεξέχει
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E12776

Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGB050ZDSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm; AWG 16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

Σύνδεση