





Τ διανομέας

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...85
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	71,25
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας A		

Κονέκτορας: 7/8"; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες




Τ διανομέας

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας B

Κονέκτορας: 7/8"; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας C

Κονέκτορας: 7/8"; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες

