


Καλώδιο επέκτασης Y με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Κωδικός υπό κατάργηση



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...30 DC

Προστασία υπέρτασης

Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

350,2

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU



Καλώδιο επέκτασης Υ με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου

2 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Σύνδεση



Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





Καλώδιο επέκτασης Υ με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

