


Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...70

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 42; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

698,5

Υλικό κατασκευής

PUR / PC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR / PC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,2 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,38 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PC; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: θωρακισμένο

