


## Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

καλώδιο σύνδεσης

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...70

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 42; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας)

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

1357

Υλικό κατασκευής

PUR / PC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR / PC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

## Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;  
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,2 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PC

