


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGA050MSS0006C04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 30 AC / < 36 DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	378,8
Διαστάσεις [mm]	38 x 15 x 31
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: TPU μαύρο
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Η αντίσταση τερματισμού για το δίκτυο CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένη στον M12 κονέκτορα.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα


ASTGA050MSS0006C04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 6 m, PVC, Χωρίς αλογόνο, Μωβ, Ø 6,7 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επνικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
screen =	Θωράκιση