


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

9,6...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

100,5

Διαστάσεις

[mm]

10 x 10 x 31

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM; Περίβλημα: Hytrel G-4774 μαύρο

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 5 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3,7 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Τύπου μπαγιονέ, ίσιες; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm

