


**Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας**

SSTGH040MSSFKSG


**Εφαρμογή**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                  |

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | < 250 AC/DC   |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (...40 °C) |

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

**Μηχανικά δεδομένα**

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Βάρος [g]                    | 44,5                                   |
| Διαστάσεις [mm]              | 20 x 20 x 62                           |
| Υλικό κατασκευής             | Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος  |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος             |

**Παρατηρήσεις**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|



## Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGH040MSSFKSG

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: μπορεί να τοποθετηθεί μπλεντάζ



### Σύνδεση

