


Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGH040MSSFKPG



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...85

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

24,9

Διαστάσεις

[mm]

20 x 20 x 52

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Αρσενικός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SSTGH040MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 2,5...3,5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

