


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAA030MSS0002H03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

89,8

Διαστάσεις

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Υλικό κατασκευής

TPU μαύρο

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου

Ταχύτητα διέλευσης

μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²

Κύκλοι κάμψης

> 2 Mio.

Τάνυση στρέψης

± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAA030MSS0002H03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2", Υπό γωνία; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
BU = Καφέ
GN/YE = Μπλε
πράσινο/κίτρινο