


Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
Σχεδίαση	καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D
Εφαρμογή	Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 42; (Αρσενικός κονέκτορας M12 / RJ45 αρσενικός κονέκτορας)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	371,3
Υλικό κατασκευής	PUR / PC
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR / PC
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας M12


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, Πράσινο, Ø 6,2 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,38 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας RJ45

Κονέκτορας: 1 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PC; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: θωρακισμένο

